

АППАРАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В БИТУМАХ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

B075

ВОДА В БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ

СТАНДАРТЫ: EN 1428, 12847 | ASTM D244 | NF T66-023

Используется для определения содержания воды в нефтепродуктах методом перегонки.

Оборудование включает:

- Стекланную колбу 500 мл
- Ловушку с градуировкой на 25 мл, ц.д. 0,1 мл
- Обратный холодильник
- Колбонагреватель с терморегулятором и штативом.

Electric heater with thermoregulator, clamps.

Электропитание: 230 В, 50 Гц, 500 Вт

Масса: ~8 кг



B075

B076

ВОДА В НЕФТЕПРОДУКТАХ. МЕТОД ДИНА- СТАРКА

СТАНДАРТЫ: ASTM D95, D244
AASHTO T55 | IP 74-77
CNR No. 101 | NLT 123

Идентичен модели B075, но с ловушкой на 10 мл.

БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ

ОСТАТОК НА СИТЕ

СТАНДАРТ: EN 1429

B076-21 Сито, нерж. сталь, Ø75 мм, ячейка 0,5 мм

B076-22 Сито, нерж. сталь, Ø75 мм, ячейка 0,16 мм

B076-24 Поддон и крышка, нерж. сталь, Ø75 мм

B076-21...B076-24



БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ

СТАБИЛЬНОСТЬ СМЕСИ С ЦЕМЕНТОМ

СТАНДАРТ: EN 12848

B076-23 Сито, нерж. сталь, Ø75 мм, ячейка 2 мм

B076-22 Сито, нерж. сталь, Ø75 мм, ячейка 0,16 мм

B076-24 Поддон и крышка, нерж. сталь, Ø75 мм

B079N

ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ

Предназначен для вытяжки токсичных паров, выделяющихся при работе центрифужных и нагревательных экстракторов.

Вытяжка из двух зон в соответствии с EN 14175-2-3.

Металлический каркас, монолитная керамика, электровентилятор, 4 розетки + выключатель + освещение, подвод воды.

Подъемный прозрачный экран с противовесами для свободного доступа к рабочей поверхности.

Электропитание:

230 В, 50-60 Гц

Габариты (ДШВ):

1800x830x2500 мм

Weight: ~380 кг

B079-01



B079N

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

B079-01

НИЖНЯЯ ТУМБА из ламинированного пластика, с дверцами и полками.

B069 KIT

ОТГОНКА РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ СМЕСЕЙ

СТАНДАРТЫ: ASTM D402 | AASHTO T78 | NF T66-003
UNE 7112, 7072

Используется для отгонки летучих компонентов из смесей битумного вяжущего и растворителя. Оборудование включает: электронагреватель с терморегулятором и кожухом, штативы, колбу, холодильник Либиха, переходник, мерный цилиндр, термометр ASTM 8C -2 ... +400°C, ц.д. 1°C

Электропитание: 230 В, 50-60 Гц, 750 Вт

Масса: ~12 кг



B069 KIT

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

B069-11 Термометр ASTM 8C -2 ... +400°C, ц.д. 1°C

B075-05

РАСТВОРИМОСТЬ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ

СТАНДАРТЫ: EN 12592 | ASTM D2042

Комплект включает:

Тигель Гуча с воронкой и резиновым кольцом;

Колба Бунзена 500 мл с резиновой пробкой;

Фильтры Ø25 мм (уп. 100 шт.)

Масса: ~1000 г

БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ:

B075-01

ЦИЛИНДР С МЕТКОЙ И ОТВОДАМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССЛАИВАЕМОСТИ

СТАНДАРТЫ: EN 12847 | IP 485

Представляет собой цилиндр V=600 мл с меткой 500 мл с верхним и нижним отводами.

Масса: ~800 г

 **Примечание:** для определения содержания воды в битумных эмульсиях используют аппарат мод. B075, см. стр. 147

B075-08

СТАКАН С ФИЛЬТРОМ ШОТТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

СТАНДАРТЫ: EN 12849 | IP 487

Стакан высотой 115 мм с внутренним диаметром 41,5 мм и дном из стеклянного пористого фильтра (Шотта). Размер пор 0,160 ÷ 0,250 мм.

Масса: ~300 г





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru