

АППАРАТЫ БЛЕЙНА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

E009 KIT **АППАРАТ БЛЕЙНА**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНКОСТИ ПОМОЛА ЦЕМЕНТА

СТАНДАРТЫ: EN 196-6, соответствует:

ASTM C204 I AASHTO T153 I BS 4359:2

Используется для оценки тонкости помола портландцемента, определяемой как общая площадь поверхности в см² на 1 г цемента.

Аппарат включает: стеклянный U-образный манометр с краном и жидкостью, закрепленный на металлическом штативе, тестовую ячейку и диск с плунжером из нержавеющей стали, резиновую грушу, 1000 бумажных фильтров, вазелин, воронку, ершик.

Габариты: 220x180x470 мм

Масса: 12 кг



E009 KIT + E055-08

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

E010-02 ЭТАЛОННЫЙ ПЕСОК для калибровки аппарата по ASTM/SRM/EN, 114г

Как альтернатива:

E010-02N СТАНДАРТНЫЙ ЭТАЛОННЫЙ ЦЕМЕНТ SN2с. Портланд-цемент (ЦЕМ I 52,2Н) тонкодисперсный. Емкость 5 г.

E055-08 ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ, диапазон: -10 +50 °С.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

E010-01 U-образный стеклянный манометр в комплекте

E010-03 Жидкость для манометра, 250 мл

E010-04 Бумажные фильтры, пор. 2 мкм (уп. 1000 шт.)

E010-08 Испытательная ячейка в комплекте (из 3 частей)

E010-05 Корпус ячейки из нержавеющей стали

E010-06 Плунжер из нержавеющей стали

E010-07 Перфорированный диск из нержавеющей стали

E011N **ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ БЛЕЙНА С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ ИСПЫТАНИЯ**

Аппарат с автоматическим циклом испытаний оборудован электрическим насосом и фотоэлектрическими измерительными датчиками. Испытание запускается нажатием кнопки СТАРТ и выполняется автоматически.

После теста автоматически определяется время испытания.

Точность отображаемого времени: 0,01 секунды.

Поставляется в комплекте с измерительной ячейкой с плунжером из нержавеющей стали, бумажными фильтрами (1000шт), жидкостью для манометра и воронкой.

Электропитание:

230В 1ф 50Гц 20Вт

Габариты: 300x250x510 мм

Масса: 8 кг



E011N

E011-01 **АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ БЛЕЙНА**

Этот автоматический электронный аппарат с микропроцессором обеспечивает автоматическое управление подачей воздуха через образец. Состоит из корпуса с манометром и четырехкомпонентной измерительной ячейки из нержавеющей стали.

В зависимости от пористости и плотности цемента аппарат автоматически рассчитывает массу образца, необходимую для испытания, определяет константу К, относительно стандартного цемента, записывает результаты теста с возможностью усреднения значений для нескольких тестов. Величина удельной поверхности рассчитывается автоматически. Поставляется в комплекте с принадлежностями.

Электропитание:

230В 1ф 50/60Гц

Габариты:

280x325x410 мм

Масса: 10 кг



E011-01



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru