

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

E092N KIT MIXMATIC

“ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ” АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ

СТАНДАРТЫ: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 | DIN 1164-5, DIN 1164-7 | ASTM C305M | AASHTO T162

Прочная долговечная конструкция для интенсивного использования в лаборатории. Бесшумная планетарная трансмиссия и простое техобслуживание. Автоматический дозатор песка с размерами и геометрией, гарантирующей введение песка без сегрегации и без остатка. Дозатор для добавок (принадлежность мод. E092-05). Дозатор для автоматического введения воды (принадлежность мод. E092-06).



E092N KIT

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


Прозрачный защитный экран зоны перемешивания для визуального контроля процесса и скорости вращения.

- В комплекте с чашей и полированной лопастью из нержавеющей стали.
- Легкая и быстрая установка и удаление чаши.
- Защитная система наличия и контроля положения чаши исключает опасную работу.
- Имеется кнопка аварийного останова.

Встроенные программы:

- Программы автоматического смешивания в соответствии с требованиями вышеперечисленных стандартов.
- Возможность создания до 30 пользовательских программ автоматического смешивания.
- Звуковые сигналы, сопровождающие циклы программ.
- Электронный блок управления с цветным дисплеем работает как стандартный ПК на базе операционной системы Windows для управления и получения различных данных, результатов тестов, графиков. Сенсорный экран позволяет легко настраивать параметры необходимых тестов. Возможно прямое подключение (сервисными техниками MATEST) к локальной сети для установки удаленного доступа к настройкам для диагностики, обновления ПО или устранения неисправностей. Технические характеристики ПО см. стр. 18
- Питание двигателя через инвертер обеспечивает максимальную точность регулируемой оператором с дисплея скорости вращения.
- Возможность выбора ручного управления смешиванием.
- Возможность хранения и передачи данных на ПК через RS232/485-порт.
- Имеется два USB-порта и порт для SD-card.
- Возможность выбора языка интерфейса.

Отображение на графическом индикаторе времени всех этапов теста (время, прошедшее с начала испытания, оставшееся до конца испытания, прошедшее с окончания теста, время с момента удаления чаши).



Выбор Стандарта

- Отображение на дисплее выполнения цикла (введение песка, воды) и прерывания цикла (правильное выполнение теста или с потерей результатов), тип текущего теста.

Электропитание: 230В 1ф 50/60Гц


Габариты: 530x620x780 мм

Масса: 85 кг

E092N KIT MIXMATIC



Выполнение испытаний



Персонализированный состав цикла



E092-05

E092-06

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

E092-05 ДОЗАТОР (дополнительный) для облегчения введения добавок в чашу в процессе смешивания.

E092-06 ДОЗАТОР (дополнительный) для облегчения введения воды в чашу в процессе смешивания.

E092-10 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ чаша из нержавеющей стали.

E097-01N ЭТАЛОННЫЙ ПЕСОК с размером зерен $0,08 \div 2$ мм по EN 196-1.

Пакет 1350 г., упаковка 16 пакетов, 21,6 кг



E097-02 НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАДУИРОВАННЫЙ СИЛИКАТНЫЙ ПЕСОК, соответствующий Стандартам ASTM C109, C778. Упаковка 25 кг



Примеры использования





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru