

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ТЕРМОСТАТИРУЕМЫЕ КАМЕРЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТЕРМОСТАТИРУЕМАЯ КАМЕРА

Необходимым дополнением для сервогидравлических систем динамических испытаний DTS-30 и DTS-130 являются термостатируемые камеры. Компания является первым производителем двухкомпонентных камер с контролируемой температурой, состоящих из испытательной камеры и мобильного термостатирующего блока. Испытательная камера с нагружающей рамой является неотъемлемой частью динамической испытательной машины. Мобильный термостатирующий блок присоединяется к испытательной камере с помощью магнитного уплотнения. Это обеспечивает герметичность внутри камеры и предохраняет корпус от механических колебаний, вызванных холодильной установкой и циркуляционными вентиляторами. Мобильный блок управления температурой можно убрать, если не нужно поддерживать температурный режим, даже не нарушая программу испытаний. Задняя часть камеры остается открытой для размещения более длинных приспособлений или образцов. Такое элегантное инженерное решение делает обслуживание, замену или модернизацию блока контроля температуры максимально простым.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мобильный термостатирующий блок для легкого обслуживания, замены или модернизации.
- Термодатчик на гибком держателе для точного контроля температуры вблизи образца.
- Можно установить, регулировать или задать параметры регулятора температуры через ПК.
- Прочная конструкция из нержавеющей стали.
- Вентиляторы обеспечивают равномерность поддержания температуры в камере.
- Дверь с тройным стеклопакетом, заполненным аргоном и встроенным подогревателем.



Двухсекционная термостатируемая камера.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Мобильные термостатирующие блоки для DTS-30 или DTS-130

B231 -20°C ... +80°C

B232 -40°C ... +80°C

B233 -50°C ... +100°C

По запросу мобильные блоки поставляются с контролем температуры и влажности.

Опционально доступны другие температурные диапазоны и параметры электропитания.

Программное обеспечение ТестЛаб позволяет задать регулировку температуры посредством связи с блоком управления и сбора данных CDAS. Включая функцию "Автонастройка" можно контролировать, регулировать или задавать постоянную температуру, не прикасаясь к регулятору температуры. Это особенно полезно при TSRST испытании, где программирование температурного режима - не простая задача.



Термодатчик на гибком держателе

Пейвмест дополнил мобильные термостатирующие блоки **термодатчиком на гибком держателе**.

Это позволяет обеспечить точный контроль температуры там, где особенно важно – рядом с образцом.



Выключатели и регулятор температуры

ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТЕРМОСТАТИРУЕМАЯ КАМЕРА

Испытательная камера

Термостатирующий блок

легко удалить для обслуживания или модернизации


Уплотнение изолирует от вибрации компрессора

Температурный блок можно откатить

Камера с нагружающей рамой – неотъемлемая часть DTS

Задняя часть камеры открыта для размещения более длинных приспособлений

Соединены с помощью магнитного уплотнения





Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru