

ВАКУУМНЫЕ АППАРАТЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

B114

АППАРАТ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ ОБРАЗЦОВ

СТАНДАРТЫ: ASTM D6752 | ASTM D6857 | ASTM D7063
AASHTO T-331

Предназначен для вакуумной упаковки образцов уплотненных и неуплотненных АБ смесей в пластиковые пакеты для подготовки к взвешиванию при определении плотности. Можно упаковывать образцы заполнителей и каменных материалов при определении удельного веса и абсорбции. Помещенные в устройство образцы вакуумируются и автоматически запечатываются в специальные пластиковые пакеты. Метод стандартизирован для определения удельного веса неуплотненных смесей и абсорбции уплотненных образцов. Точные и воспроизводимые результаты измерений не зависят от типа материала и пористости образца.

Вакуумный насос: 0,93 кВт

Электропитание: 230В 50Гц 1430 Вт

Габариты: 490x640x510 мм

Масса: 91 кг.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

B114-11 ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ 25x36 см (упаковка 100 шт)

B114-12 ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ 38x46 см (упаковка 100 шт)

B115

АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СУШКИ ОБРАЗЦОВ

СТАНДАРТЫ: ASTM D7227 | AASHTO PP75

Предназначен для быстрой сушки кернов и вырубков из асфальтобетонных покрытий. Значение массы сухого образца позволяет определять плотность асфальтобетона и своевременно корректировать режим уплотнения смеси при дорожных работах. Этот метод может использоваться для как сравнительный между подрядчиками и заказчиками при оценке уплотнения покрытия. Образцы высушиваются при комнатной температуре, что гарантирует точность и воспроизводимость результатов взвешивания. Циклы вакууммирования и натекания воздуха автоматически задаются системой управления, обеспечивая эффективное удаление влаги из образца. Пары воды улавливаются специально разработанной и запатентованной термоэлектрической ловушкой, защищающей вакуумный насос от их воздействия.

Вакуумный насос: 1 НР

Электропитание: 230В 50Гц 1650 Вт

Габариты: 810x600x880 мм

Масса: 77 кг



B115



B114

B091M-01

АППАРАТ ВАКУУМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ

СТАНДАРТЫ: EN 14769 ASTM D6521 AASHTO R28

VDO удаляет пузырьки воздуха, образующиеся во время окислительного старения битумного вяжущего в процессе эксплуатации с помощью PAV.

Особенности VDO включают в себя:

3 режима работы: полностью автоматический, полуавтоматический и ручной.

Температура измеряется платиновым RTD.

Ограничитель перегрева.

Автоматический сброс давления в конце теста.

Двойной сосуд для размещения 4 или 8 образцов.

Быстрый нагрев и вакуумная система для достижения заданного значения.

Порт USB на переднем блоке с обновлениями программного обеспечения и хранилищем данных.

Источник питания: 230 В, 1 фаза, 50 Гц.

Размеры: 430x450x470 мм прикл.

Вес: около 30 кг.





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru