

# ВОДЯНЫЕ БАНИ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || [mec@nt-rt.ru](mailto:mec@nt-rt.ru)

## ВОДЯНЫЕ БАНИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ МАРШАЛЛА

СТАНДАРТЫ: EN 12697-34 | ASTM D6927, D1559, D5581 | AASHTO T245

Используются для водонасыщения образцов Маршалла при температуре  $60^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  и  $37,8^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ .

Могут применяться для общелабораторного использования.

### МОДЕЛИ

#### B051

#### ВОДЯНАЯ БАНЯ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ МАРШАЛЛА

Ванна и крышка изготовлены из нержавеющей стали, корпус - из окрашенной стали. Ванна хорошо термоизолирована.

Образцы располагаются на полке из перфорированной нержавеющей стали, на некотором расстоянии от дна.

Емкость 46 литров для водонасыщения до 20 образцов Маршалла.

Диапазон температур: от комнатной до  $95^{\circ}\text{C}$ .

Размеры ванны (ДШВ): 615x505x150 мм

Габариты (ДШВ): 660x540x230 мм

Баня поставляется без нагревательного элемента и терморегулятора, которые заказываются отдельно (см. принадлежности).

**Масса:** ~18 кг



B051



B051 + B051-01

### НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для бани B051

#### B051-01

АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР в комплекте с погружным нагревательным элементом.

**Электропитание:** 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт

Как альтернатива:

#### B051-02

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР в комплекте с погружным нагревательным элементом гарантирует более точный контроль температуры воды  $60 \pm 1^{\circ}\text{C}$  или  $37,8 \pm 1^{\circ}\text{C}$  в соответствии с требованиями стандартов.

**Электропитание:** 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт



C306-03



B051-01

B051-02

#### C306-03

ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ с выключателем и предохранителем для терморегуляторов B051-01 и B051-02.

## **B052**

### **ВОДЯНАЯ БАНЯ С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ**

Баня с двойными стенками из нержавеющей стали и надежной теплоизоляции. В комплект входят цифровой терморегулятор и мешалка для перемешивания воды, что обеспечивает равномерный нагрев и поддержание температуры воды  $60 \pm 1^\circ\text{C}$  или  $37,8 \pm 1^\circ\text{C}$  соответствии с требованиями стандартов.

Вмещает до 20 образцов Маршалла

Объем: 60 литров

Диапазон температур: от комнатной до  $95^\circ\text{C}$


Оборудована защитой от перегрева.

**Размеры ванны (ДШВ):** 700x550x150 мм

**Габариты (ДШВ):** 950x660x360 мм

**Электропитание:** 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт

**Масса:** ~20 кг



**B052 + B052-10**

## **B052-01**

### **ВОДЯНАЯ БАНЯ С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ**

Идентична модели B052, за исключением:

Размеры ванны (ДШВ): 430x420x160 мм


Габариты (ДШВ): 620x500x330 мм

Вмещает до 9 образцов Маршалла

**Объем:** 30 литров

**Электропитание:** 230 В, 50/60 Гц, 1200 Вт

**Масса:** ~15 кг



**B052-01**



**B052-02**

## **B052-02**

### **ВОДЯНАЯ БАНЯ С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ И ОХЛАДИТЕЛЕМ**

Идентична модели B052, но дополнена охлаждающим устройством для понижения температуры воды ниже комнатной.

Диапазон температур:  $+3 \dots +95^\circ\text{C}$ , точность  $\pm 1^\circ\text{C}$ .

Вмещает до 12 образцов Маршалла.

Объем: 45 литров

**Размеры ванны (ДШВ):** 635x360x205 мм

**Габариты (ДШВ):** 800x430x1000 мм

**Электропитание:** 230 В, 50 Гц, 1650 Вт

**Масса:** ~60 кг

#### **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОД. B051...B052-02**

**B052-10** СПИРТОВОЙ ТЕРМОМЕТР  $0-100^\circ\text{C}$ , ц.д.  $1^\circ\text{C}$

## ВОДЯНЫЕ БАНИ ДЛЯ ВЫДЕРЖКИ ОБРАЗЦОВ И ОБЩЕЛАБОРАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТАНДАРТЫ: EN 196-1, 196-8 / ISO 679 / ASTM C109, C511


Ванна с двойными стенками полностью изготовлена из нержавеющей стали с термоизоляцией из стекловолокна, цифровым термостатом и мешалкой, что обеспечивает равномерную и постоянную температуру.

Температура регулируется от комнатной до +60°C с точностью  $\pm 0,4$  °C при 20 °C.

Имеет цифровой регулятор температуры, дополнительную защиту от перегрева, охлаждающий змеевик, подключаемый к водопроводной сети для понижения температуры ниже комнатной.

Образцы располагаются на перфорированной полке на некотором расстоянии от дна.

E136-10



E136

### МОДЕЛИ

#### E136

#### ЦИФРОВАЯ ВОДЯНАЯ БАНЯ

СТАНДАРТЫ: BS 1377:2

Для определения удельного веса пикнометрическим методом и для общелабораторного применения.

Баня с двойными стенками полностью изготовлена из нержавеющей стали с термоизоляцией из стекловолокна, цифровым термостатом и мешалкой, что обеспечивает равномерную и постоянную температуру.

Имеет цифровой регулятор температуры, дополнительную защиту от перегрева, охлаждающий змеевик, подключаемый к водопроводу для поддержания температуры ниже комнатной.

Объем: 40 литров


Диапазон температур: от комнатной до 60 °C, точность  $\pm 0,5$  °C

**Внутренние размеры:** 510x350x230 мм

**Габариты:** 680x420x420 мм

**Электропитание:** 230В 1ф 50Гц 1200Вт

**Масса:** 28 кг



E136-01

#### E136-01

#### ВОДЯНАЯ БАНЯ С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Идентична модели B052, за исключением:

Размеры ванны (ДШВ): 900x600x360 мм

Габариты (ДШВ): 1050x680x630 мм

Вмещает до 80 образцов Маршалла

**Объем:** 200 литров

**Электропитание:** 230 В, 50/60 Гц, 4000 Вт

**Масса:** ~55 кг





Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || [mec@nt-rt.ru](mailto:mec@nt-rt.ru)